

Светодиодный налобный фонарь

VIDEX®

VLF-A055H

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный налобный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Используется налобный ремень для фонаря из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное пользование. Максимальная яркость 600 люмен. Используется светодиод Luminus SST20, который улучшает фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большего результата.

- Экономит на эксплуатационных расходах, связанных с отсутствием необходимости обслуживания или замены расходных элементов.
- Долговечный, имеет высокую степень защиты от негативного воздействия внешней среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--|
| Наименование | VLF-A055H налобный фонарь |
| Материал | Авиационный анодированный алюминий |
| Размеры | 74,5*23*27 мм |
| Вес | 59 г |
| Тип светодиода | Luminus SST20, 10Вт |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | 3,7В, литий-ионный 1шт*16340 (800мА*ч) |
| Время заряда | 2,5 часа |
| Режимы работы | – максимальной мощности – минимальной мощности – режим стробоскопа |
| Защита от падения | 1м |
| Класс защиты от пыли и влаги | IP68 |
| Цветовая температура | 5700К |
| Дальность | 115м |
| Стабилизация разряда | Неполная |

ЗАРЯД ФОНАря

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде индикатор светится красным цветом. При полном заряде – зеленым цветом. Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится.

После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза. Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах. Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Налобный ремень
5. Клипса
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Гарантийный талон



Металлическая кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
Светодиодный индикатор



USB разъем для зарядки фонаря

Торцевая крышка

Открутить против часовой стрелки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кратковременное нажатие кнопки позволяет включить фонарь и переключать режимы работы. Светодиодный индикатор сообщает об уровне заряда фонаря: Зеленым цветом светится при полном заряде (рис.1), красным – при заряде ниже 20% (рис.2). С помощью длительного зажатия кнопки фонарь выключается.



рис.1
Полный заряд

рис.2
Заряд ниже 20%

Надежный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в пользовании



РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Режим максимальной мощности.



Режим минимальной мощности.



Режим стробоскопа.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон/чек организации-продавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

Импортер: ООО «Изобель-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.
Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юэ Ко Лдт. Адрес: Сидан Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.
Для предъявления претензий обращаться к Импортеру. Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.